



Access Türlautsprecher-Modul
ATLM 670-0 DG
200041807-00

Produktbeschreibung

Access-Türlautsprecher-Modul für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon.

Leistungsmerkmale:

- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
 - Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
 - langlebiges Elektret-Mikrofon
 - Lichttaste mit LED-beleuchtetem Lichtsymbol
 - Anschluss eines Zustandsanzeige-Moduls ZAM 670-... zur optischen und akustischen Signalisierung des Betriebszustand möglich
 - akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar
- Es können max. 48 Tasten-Module in beliebiger Mischung und somit bis max. 192 Ruftasten angeschlossen werden.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Schutzart:	IP 54
Aufbauhöhe (mm):	9
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 35

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ATLM 670-0 DG	Access Türlautsprecher-Modul	Dunkelgrau-Glimmer	F	200041807-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ATLE/CATLE/ATLM/SATLM 670-...	Lautsprecher	Sonstiges	E	210011868-00



Access Türlautsprecher-
Modul
ATLM 670-0 DG

200041807

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ATLM 67x-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029835-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Mikrofon	Sonstiges	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... DG Vario 611	Lichttaste mit Lichtsymbol Dichtrahmen Module	Dunkelgrau-Glimmer Grau	E E	200029980-00 210007484-00

Access Türlautsprecher-
Modul
ATLM 670-0 DG

200041807

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Access Türlautsprecher-
Modul
ATLM 670-0 DG

200041807

Seite 4

Weitere Dokumente

ATLM 671-0 Access-Türlautsprecher-Modul Plus	Produktinformation	499 kB	herunterladen
ATLM 670-0 Access Türlautsprecher-Modul	Konformitätserklärung	218 kB	herunterladen
Access Professional 7.3.1 (DE)	Inbetriebnahmeanleitung	2,2 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	420 kB	herunterladen