

Caméra Access 180 pour  
Siedle Vario  
ACM 678-02 W  
200049356-01

## Description du produit

Caméra Access 180 pour Siedle Vario avec commutation jour/nuit automatique (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de saisie horizontalement/verticalement : env. 175 °/120 °

Plein écran ou 9 sections d'image sélectionnables  
Rectification électronique de l'image en plein écran  
Angle de détection étendu dans la zone du bord avec la section d'image sélectionnée  
Compensation de contre-jour (BLC)  
Wide Dynamic Range (WDR) Plage dynamique étendue  
Système couleur : PAL  
Capteur d'images : Capteur CMOS 1/2,7" 1 920 x 1 080 pixels  
Résolution : 600 lignes TV  
Objectif : 1,55 mm  
Approprié pour un fonctionnement continu  
Chauffage à 2 niveaux intégré

## Caractéristiques techniques

Indice de protection :	IP 54, IK 10
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Épaisseur saillante (mm) :	15
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 41

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ACM 678-02 W	Caméra Access 180 pour Siedle Vario	Blanc	F	200049356-01

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 W	Stylo de retouche	Blanc	0	210007116-00

## Pièces détachées

Fiche technique - Caméra Access 180 pour Siedle Vario




Caméra Access 180 pour  
Siedle Vario  
ACM 678-02 W

210009589

Page 2

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Bulle plastique	Transparent	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W	Cache	Blanc	E	200048698-00
ACM 67x-...	Bornier	Noir	E	200029836-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Bornier	Noir	E	200029921-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00



Caméra Access 180 pour  
Siedle Vario  
ACM 678-02 W

210009589

Page 3





Caméra Access 180 pour  
Siedle Vario  
ACM 678-02 W

210009589

Page 4

---

Caméra 130/180

ACM 678-... Access Module caméra 180

Information produit

1,3 MB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

3,6 MB

[télécharger](#)

Information complémentaire

420 kB

[télécharger](#)