



Funktionseinheit  
Durchwurfbriefkasten  
Video Siedle Classic  
F CL BD2V130 01 B-01

210007718-01

## Produktbeschreibung

Classic-Durchwurfbriefkasten für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL BD2V130 01 B-0 benötigt.

Komponenten:

- Kamera CBCM 653-... mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°
- Türlautsprecher CBTLE 050-... mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar
- 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar
- 1 Briefeinwurfklappe

## Technische Daten

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C  
Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 312 x 487 x 2

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
F CL BD2V130 01 B-01	Funktionseinheit Durchwurfbriefkasten Video Siedle Classic	Edelstahl gebürstet		D 210007718-01

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
GU CL BD2V130 01 B-0	Durchwurfbriefkasten für Mauereinbau Siedle Classic	Stahlblech verzinkt	D	210007741-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
BKV/RGA/RGF 611-...	Schloss	Sonstiges	E	200029520-00
CL 02 Siedle Classic	Taster komplett ohne Leiterplatte	Sonstiges	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Leiterplatte Taster	Sonstiges	E	200044533-00




Funktionseinheit  
Durchwurfbriefkasten  
Video Siedle Classic  
F CL BD2V130 01 B-01

210009954

Seite 2

## Zeichnungen / Montage





Funktionseinheit  
Durchwurfbriefkasten  
Video Siedle Classic  
F CL BD2V130 01 B-01

210009954

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

Siedle Classic Montageanleitung	Produktinformation	1,4 MB	herunterladen
CBTLE 051-05 Bus-Einbautürlautsprecher	Produktinformation	521 kB	herunterladen
F CL.... Siedle Classic	Konformitätserklärung	8,1 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen