

Set audio Siedle Vario
SET VAB 850-4 W

210010037-00



Descrizione del prodotto

Set audio Siedle Vario nel sistema bus, dotato delle funzioni di chiamata, conversazione e apriporta. Posto esterno per montaggio da incasso, nel colore bianco.

Numero di tasti di chiamata: 4

Kit di fornitura:

- Posto esterno audio Siedle Vario (BTLM 650-..., BTM 650-04)
- 4 posti interni audio Siedle Basic (AIB 150-...)
- Alimentatore del set (SNG 850-...)

Prestazioni dell'SNG 850-0

- 10 indirizzi bus per l'alimentazione degli utenti bus
- Contatto apriporta e contatto luce integrati
- Programmazione: manuale, Plug+Play o tramite software per PC

Dati tecnici

Tipo di contatto:	Contatto normalmente aperto max. 24 V, 2 A
Unità di modulare:	9
Temperatura ambiente:	Posto esterno da -20 °C a +55 °C, Distribuzione da 0 °C a +40 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	Posto esterno 131 x 231 x 24, Posto interno 79 x 133 x 23

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
SET VAB 850-4 W	Set audio Siedle Vario	Bianco	A 210010037-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
DSC 602-0	Controller antifurto	Nero	A	200017248-00
Vario 611 W	Vernice per riparazioni	Bianco	0	210007116-00
ZDS 601-0	Accessorio antifurto	Nero	B	200015804-00

Pezzi di ricambio



Set audio Siedle Vario
SET VAB 850-4 W

210010037

Pagina 2

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
AIB 150-...	Morsetti di collegamento	Blu	E	200049391-00
GA 612-...	Set di montaggio scatola appoggio muro	Altro	E	200029981-00
MR 611-...	Chiave per telaio di montaggio	Altro	E	210007513-00
Vario 611	Guarnizione perimetrale i moduli	Grigio	E	210007484-00

Set audio Siedle Vario
SET VAB 850-4 W

210010037

Pagina 3





Set audio Siedle Vario
SET VAB 850-4 W

210010037

Pagina 4

AIB 150-01 Posto interno audio Siedle Basic	Opuscolo informativo sul prodotto	1,3 MB	scaricare
Set audio Siedle Vario/Set video Siedle Vario	Opuscolo informativo sul prodotto	2,7 MB	scaricare
AIB 150-01 Posto interno audio Siedle Basic	Istruzioni per l'uso	790 kB	scaricare
	Dichiarazione di conformità	140 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare