

Telecamera bus 130 per  
Siedle Vario  
BCM 753-0 SM

210012160-00

## Descrizione del prodotto

Telecamera bus 130 per Siedle Vario con commutazione automatica giorno/notte (True Day/Night) e illuminazione ad infrarossi integrata. Angolo di ripresa orizzontale/verticale: circa 130°/100°. Semplice posa dei cavi grazie a collegamenti dei cavi plug-in preconfezionati.

Wide Dynamic Range (WDR, ampio intervallo dinamico)

Sistema colori: PAL

Ripresa immagini: Sensore CMOS 1/3" 728 x 488 pixel

Risoluzione: 550 linee TV

Obiettivo: 2,1 mm

Riscaldamento a 2 livelli: 12 V AC max. 130 mA

## Dati tecnici

Tipo di protezione:	IP 54, IK 10
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Altezza di montaggio (mm):	15
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 41


## Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
BCM 753-0 SM	Telecamera bus 130 per Siedle Vario	Argento metallizzato	D	210012160-00

## Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
Vario 611 SM	Vernice per riparazioni	Argento metallizzato	0	210007117-00
ZAK/BCM 750	Cavo di collegamento della telecamera con blocco di connessione per BCM 753/758-...	Altro	E	210012357-00
ZVK/BCM 750/500	Cavo di collegamento BCM 753/758-... Altro a BTLM 750-..., 500 mm	Altro	E	210012356-00

## Pezzi di ricambio




Telecamera bus 130 per  
Siedle Vario  
BCM 753-0 SM

210012160

Pagina 2

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Calotta in vetro	Trasparentissimo	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Cornice	Argento metallizzato	E	200048699-00
BCM 753/758-...	Cavo di collegamento BCM 753/758-... Altro a BTLM 750-..., 300 mm		E	210012355-00
Vario 611	Guarnizione perimetrale i moduli	Grigio	E	210007484-00




Telecamera bus 130 per  
Siedle Vario  
BCM 753-0 SM

210012160

Pagina 3





Telecamera bus 130 per  
Siedle Vario  
BCM 753-0 SM

210012160

Pagina 4

---

Telecamera bus 130/180	Opuscolo informativo sul prodotto	793 kB	<a href="#">scaricare</a>
BCM 753-...	Dichiarazione di conformità	346 kB	<a href="#">scaricare</a>
	Informazioni supplementari	420 kB	<a href="#">scaricare</a>